



產品售後服務保證卡

適用範圍:

- 本產品自購買日起，正常使用情況下保固一年，若超過保固期限將收取一定零件成本費用。
- 在下列情況時，雖然在有效保固期間內，恕不免費保固。
 - 1、未正常使用所導致故障或損壞。
 - 2、購買後的運送/移動落下/保存不當等所造成的故障或損壞。
 - 3、損耗品如零附件。
 - 4、保證書信息記錄不完全,未填入購買日期、無購買店蓋章。
 - 5、特殊環境不保修，如潮濕、硫磺區、海邊高鹽分及船上等易腐地區。
 - 6、未按照使用說明書之不當操作。
- 產品返廠維修時,送修應自行妥善包裝維修品,以免在運送途中造成損害。
- 自行拆裝產品導致的產品故障,製造方恕不負責。

注意事項


- 為避免觸電，請勿破壞或自行拆解產品。
- 為避免造成眼睛傷害，請不要直視LED光源。
- 請依照製造商指定專用變壓器及電源插座使用，以維持產品正常運作。
- 請勿過度調節產品的活動關節部分，以免檯燈關節功能損傷。
- 使用時請勿將產品置於不穩固的桌面，以避免產品傾倒或掉落損壞。
- 請勿將產品置於高溫或高濕度的場所。
- 遇下列狀況時，請拔掉電源線，停止使用，如有問題請尋求客戶服務
 - * 電源線或電源插頭損壞或破損時。
 - * 本燈座受潮或淋到雨。
 - * 本燈座外殼,活動關節處有損壞時。
 - * 本燈座發生冒煙,火花等安全因素。
 - * LED燈泡異常閃爍或損壞時。

感謝你購買本產品
為保證您權益，請妥善填寫，謝謝!

姓名：
地址：
電話：
發票號碼：
購買日期：
產品型號：
經銷商：本欄請加蓋經銷商店章

注意 *請妥善保留您的產品保證書,保修期需出示核對

LED Table Lamp



七彩氣氛檯燈

- 256色夜燈顯示
- 超長壽命 極小光衰
- 專業護眼 無眩光 無閃頻
- 全方位照明 多角度調節

節電
80%

比傳統燈泡省

顏色
逼真

自然光

護眼
柔和

防眩濾光片

環保
材質

不含汞、鉛

"零"
紫外線

不傷肌膚

主要功能


- 底座內置紅、綠、藍三種顏色LED燈泡，形成彩色的氣氛燈效果
- 氣氛燈創造出一種浪漫柔和的燈效，適合於派對及睡眠
- 五段LED燈光亮度調節，適應各種照明要求
- 採用48顆高性能LED光源，光照效果均勻柔和
- 創新的設計，氣氛燈和檯燈的綜合體，更時尚、方便、實用
- 高靈敏度觸控按鍵，優雅操控體驗
- 靈活柔韌的鵝管燈臂設計，可以自由的調節燈光照射角度
- 觸控底座上的氣氛燈色條以調節到自己想要的燈光顏色模式
- 護眼，均勻柔和的燈光模式，無眩光，緩解視覺疲勞
- 低耗能，低衰減，相比傳統白熾燈節能80%
- 超長使用壽命，大於30000小時使用時間

技術參數

品名 Model Name	Dr-Light LED檯燈
型號 Model No.	G6
料號 Part No.	DR-G6-B1A001
尺寸 Size	150 x 170 x 675(mm)
重量 Weight	1.14 kg (±10%)
材質 Material	鋁合金+ABS
額定電壓 Input Voltage	AC 110V
額定頻率 Rated frequency	50/60HZ
額定輸入電流 Input Current	0.4A MAX
照度 Illuminance	1500 LUX (50cm)
總額定消耗電功率 Wattage	12W
演色性指數 CRI	≥ 80
色溫 Color Temperature	5000-6000K
平均壽命 Light Source Life	30,000hr
製造年份 Year of Manufacture	以本體所示
製造商 Manufacturer	聖誠全球科技股份有限公司
地址 Address	新北市汐止區新台五路一段75號16樓之4
生產國別 Production Country	中國
適用光源 LED Type	LED2835 (0.2W×48PCS) LED5050 (0.105W×6PCS)

室內用燈具 ta 40°C


使用說明




- 將電源變壓器插入燈體後方的電源插孔內。

注意

內附的電源變壓器為本產品專用，不能用於其他電器。




- 輕觸按鍵即可開啟電源(詳細操作請參照操作說明)。




燈臂及燈罩可活動的範圍:

- 在調整燈臂的角度時，請同時按壓底座。
- 燈臂可調整的範圍為90度(過度調整產品的活動關節部分，會導致關節功能損壞)



- 燈罩左右翻轉至所需的照明角度。
- 調整範圍：左右各45度(過度調整產品的活動關節部分會導致關節功能損壞)




左右擺頭:

- 燈具燈頭左右擺動幅度為各30度。
- 在調整燈臂的角度時，請同時按壓底座。

操作說明

注意

按鍵建議間隔時間為三秒，過於頻繁的按鍵系統可能會出現延遲及可能的誤動作。



電源

氣氛燈觸控開關

在氣氛燈開啟後狀態，長按3秒，進入色彩循環漸變模式。


調暗

調亮

氣氛燈色調

觸控調節七彩氣氛燈

示意圖 ● 請勿將檯燈放置於超過6°角平面



下傾角度

底座

光源

限用物質含有情況標示聲明書

Declaration of the Presence Condition of the Restricted Substances Marking

證書號碼/受理編號: (No.) CI396060810195

Certificate No./ Application No.

商品標籤及商品檢驗標識: (Picture) 如附件資料

Product Label and Commodity Inspection Mark

樣張及其標示位置: (Description and Picture) 說明書

Sample and its location

設備名稱 Equipment name	型號(款式): G5、G6、H6、V7 Type designation (Type)					
	限用物質及其化學符號 Restricted substances and its chemical symbols					
單元Unit	鉛Lead (Pb)	汞Mercury (Hg)	鎘Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent chromium (Cr ⁶⁺)	多溴聯苯 Polybrominated biphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated diphenyl ethers (PBDE)
LED驅動器(插頭、電路板、保險絲、Y電容、熱縮套管、變壓器)	○	○	○	○	○	○
內部導線	○	○	○	○	○	○
LED 晶片	○	○	○	○	○	○
燈具外殼、燈罩	○	○	○	○	○	○

備註1: "超出0.1 wt%" 及 "超出0.01 wt%" 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。
Note 1: "Exceeding 0.1 wt%" and "exceeding 0.01 wt%" indicates that the percentage content of the restricted substances exceeds the reference percentage value of presence condition.

備註2: "○" 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。
Note 2: "○" indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備註3: "-" 係指該項限用物質為豁免項目。
Note 3: "-" indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

聖誠全球科技股份有限公司
221 新北市汐止區新台五路一段75號16樓之4
Tel: +886-2-2698-8077 Fax: +886-2-2698-2018